



CleverDrill spiralborr lång HSS N, obelagd, Ø DC h8: 5,1 mm



Beställningsdata

Ordernummer	116050 5,1
GTIN	4045197956354
Artikelklass	12B

Beskrivning

Utförande:

HOLEX CleverDrill – Stabil borr för alla standardatillämpningar. Förbättrat förborrsbeteende tack vare korsskärning. Kärna och kärnkona normala. Yta: Bronsfärgat-anlöp spiralspår

Rekommendation:

Största borrhjup:

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

OBS!

Passande NC-förborrar nr 112120, 112140 och 112170 med **142° spetsvinkel** för ökad processäkerhet

Invändig: nej

Norm: DIN 340

Tolerans nom.-Ø: h8

Spetsvinkel: 130 grad

Antal skär Z: 2

Rekommenderat maximalt borrhjup L_2 : 79,4 mm

Spännspårlängd L_c : 87 mm

total längd L: 132 mm

Skaftdiameter D_s : 5,1 mm

Teknisk beskrivning

Spännspårlängd L_c	87 mm
Tolerans nom.-Ø	h8
Norm	DIN 340
Nominell Ø D_c	5,1 mm
Skaftdiameter D_s	5,1 mm

totallängd L	132 mm
Rekommenderat maximalt borrhjup L ₂	79,4 mm
Antal skär Z	2
Spetsvinkel	130 grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Belägning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Typ	N
Skaft	Cylindriskt skaft
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktlag	Spiralborr