

**CleverDrill spiralborr lång HSS N, obelagd, Ø DC h8: 3,7 mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 116050 3,7 |
| GTIN | 4045197956262 |
| Artikelklass | 12B |

Beskrivning**Utförande:**

HOLEX CleverDrill – Stabil borr för alla standardatillämpningar. Förbättrat förborrsbeteende tack vare korsskärning. Kärna och kärnkona normala. Yta: Bronsfärgat-anlöpt spiralspår

Rekommendation:

Största borrhjup:

Spånspårlängd (se tabell) minus 1,5 x nominell diameter.

OBS!:

Passande NC-förborrar nr 112120, 112140 och 112170 med **142° spetsvinkel** för ökad processäkerhet

Invändig: nej

Norm: DIN 340

Tolerans nom.-Ø: h8

Spetsvinkel: 130 grad

Antal skär Z: 2

Rekommenderat maximalt borrhjup L_2 : 67,45 mm

Spånspårlängd L_c : 73 mm

totallängd L: 112 mm

Skaftdiameter D_s : 3,7 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Tolerans nom.-Ø | h8 |
| Spånspårlängd L_c | 73 mm |
| Antal skär Z | 2 |
| Rekommenderat maximalt borrhjup L_2 | 67,45 mm |
| totallängd L | 112 mm |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Norm | DIN 340 |
| Nominell $\varnothing D_c$ | 3,7 mm |
| Skaftdiameter D_s | 3,7 mm |
| Spetsvinkel | 130 grad |
| Serie | HOLEX CleverDrill |
| Beläggning | obelagd |
| Skärmaterial | HSS |
| Typ | N |
| Skaft | Cylindriskt skaft |
| Invändig | nej |
| Färgring | Utan |
| Produktslag | Spiralborr |