

**CleverDrill spiralborr lång HSS N, obelagd, Ø DC h8: 14 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	116050 14
GTIN	4045197956590
Artikelklass	12B

Beskrivning**Utförande:**

HOLEX CleverDrill – Stabil borr för alla standardtillämpningar. Förbättrat förborrsbeteende tack vare korsskärning. Kärna och kärnkona normala. Yta: Bronsfärgat-anlöp spiralspår

Rekommendation:**Största borrhjup:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

OBS!:

Passande NC-förborrar nr 112120, 112140 och 112170 med **142° spetsvinkel** för ökad processäkerhet

Invändig: nej

Norm: DIN 340

Tolerans nom.-Ø: h8

Spetsvinkel: 130 grad

Antal skär Z: 2

Rekommenderat maximalt borrhjup L_2 : 119 mm

Spännspårlängd L_c : 140 mm

total längd L: 214 mm

Skaftdiameter D_s : 14 mm

Teknisk beskrivning

Norm	DIN 340
total längd L	214 mm
Nominell Ø D_c	14 mm
Skaftdiameter D_s	14 mm
Tolerans nom.-Ø	h8

Antal skär Z	2
Spännspårlängd L _c	140 mm
Rekommenderat maximalt borrhjup L ₂	119 mm
Spetsvinkel	130 grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Typ	N
Skaft	Cylindriskt skaft
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr