

**CleverDrill spiralborr lång HSS N, obelagd, Ø DC h8: 8,2 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	116050 8,2
GTIN	4045197956477
Artikelklass	12B

**Beskrivning****Utförande:**

**HOLEX CleverDrill** – Stabil borr för alla standardatillämpningar. Förbättrat förborrsbeteende tack vare korsskärning. Kärna och kärnkona normala. Yta: Bronsfärgat-anlöp spiralspår

**Rekommendation:****Största borrhjup:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

**OBS!:**

Passande NC-förborrar nr 112120, 112140 och 112170 med **142° spetsvinkel** för ökad processäkerhet

Invändig: nej

Norm: DIN 340

Tolerans nom.-Ø: h8

Spetsvinkel: 130 grad

Antal skär Z: 2

Rekommenderat maximalt borrhjup  $L_2$ : 96,7 mm

Spännspårlängd  $L_c$ : 109 mm

total längd L: 165 mm

Skaftdiameter  $D_s$ : 8,2 mm

**Teknisk beskrivning**

Antal skär Z	2
Rekommenderat maximalt borrhjup $L_2$	96,7 mm
Nominell Ø $D_c$	8,2 mm
Norm	DIN 340
Skaftdiameter $D_s$	8,2 mm

Tolerans nom.-Ø	h8
Spännspårlängd L <sub>c</sub>	109 mm
totallängd L	165 mm
Spetsvinkel	130 grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Typ	N
Skaft	Cylindriskt skaft
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr