

**Skjutmått, mätområde: 300 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	415195 300
GTIN	4045197956620
Artikelklass	42A

**Beskrivning****Utförande:**

Bländfri mattförokromad nonie. Härdade och slipade mätytor. **Långa mätskänklar för mätning av stora arbetsstycken och arbetsstyck-Ø.** Med låsskruv. Fasade och rundade skänkelspetsar för invändig mätning.

Alla delar: Härdad

Norm: DIN 862

omkopplingsbar avläsning: mm / tum

Kalibrering: A1

avläsning: 0,05 mm

gradering: 1/20 mm

felgräns: 0,05 mm

skänkellängd: 90 mm

Ansats för inre mått – Ø: 10 mm

vikt: 0,44 kg

**Teknisk beskrivning**

mätområde	0 - 300 mm
vikt	0,44 kg
felgräns	0,05 mm
Ansats för inre mått – Ø	10 mm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
avläsning	0,05 mm

Kalibrering	A1
skänkellängd	90 mm
gradering	1/20 mm
Norm	DIN 862
Gradering nonie mm/tum	ja
Mätteknik	analog
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
Produktslag	Verkstadsskjutmått

## Tjänster

Kalibrering Skjutmått / djupmått maximaltmätområde 300 mm	011030 300
DAkS-kalibrering Skjutmått / djupmått maximalt mätområde 300 mm	011050 300
Signering laserskrift Typ	018940