



## Skjutmått, mätområde: 1000 mm



### Beställningsdata

Ordernummer	415195 1000
GTIN	4045197956651
Artikelklass	42A

### Beskrivning

#### Utförande:

Bländfri mattförokromad nonie. Härdade och slipade mätytor. **Långa mätskänklar för mätning av stora arbetsstycken och arbetsstyck-Ø.** Med låsskruv. Fasade och rundade skänkelspetsar för invändig mätning.

Alla delar: Härdad

Norm: Verkstadsnorm

omkopplingsbar avläsning: mm / tum

Kalibrering: A1

avläsning: 0,05 mm

gradering: 1/20 mm

felgräns: 0,24 mm

skänkellängd: 200 mm

Ansats för inre mått – Ø: 20 mm

vikt: 2,5 kg

### Teknisk beskrivning

mätområde	0 - 1000 mm
vikt	2,5 kg
Ansats för inre mått – Ø	20 mm
Kalibrering	A1
gradering	1/20 mm
skänkellängd	200 mm

omkopplingsbar avläsning	mm / tum
avläsning	0,05 mm
felgräns	0,24 mm
Norm	Verkstadsnorm
Gradering nonie mm/tum	ja
Mätteknik	analog
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
Produktslag	Verkstadsskjutmått

## Tjänster

Kalibrering Skjutmått / djupmått maximaltmätområde 1000 mm	011030 1000
DAkS-kalibrering Skjutmått / djupmått maximalt mätområde 1000 mm	011050 1000
Signering laserskrift Typ	018940