



## Självnivellerande korslaser LINO, Typ: L2G



### Beställningsdata

Ordernummer	468481 L2G
GTIN	7640110697535
Artikelklass	47C

### Beskrivning

#### Utförande:

Robust, ergonomiskt plasthölje som är damm- och stänkvattenskyddat. **Med gröna laserlinjer för optimal synlighet. Upp till 400 % högre synligt än röd laserstråle.**

Pulsfunktion med energisparläge: **Mycket lång användningstid** på upp till 44 h genom litiumjonbatteriet. Den magnetiska adaptern kan fästas på alla väggar med stålelement. **Tack vare magneten kan enheten vridas fritt och går lätt att lossa.** Spärr för sned projicering och som transportskydd.

#### Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

#### leveransinnehåll:

Inklusive adapter, litiumjonbatteri, laddare, batterihållare, måltavla och låda.

### Teknisk beskrivning

nivelleringsområde	±4 grad
Bredd	60 mm

IP-skyddsklass	IP 54
felgräns	0,2 mm/m
stativgänga	1/4 UNC tum
räckvidd	35 m
Djup	100 mm
laserklass	2
räckvidd med mottagare	80 m
vikt	530 g
höjd	110 mm
Färg på lasern	grön
Antal ingående batterier	1
Batterityp	Litiumjon
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Produktslag	Krysslinjelaser

---

## Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081561 LR6
--	------------