



## Skruvtving av aducergods, spännvidd: 200mm



### Beställningsdata

Ordernummer	860000 200
GTIN	4008158008707
Artikelklass	83J

### Beskrivning

#### Utförande:

Högvärdiga spännarmar av aducergods, stark prismatisk glidskena av profilstål, räfflad, varmförzinkad. Lättgående stålsjindel, brunerad, med trapetsgänga och rörlig tryckbricka. Snabb momentjustering, säker uppspanning.

Rörlig back **med glidsäkring** som förhindrar att den spända skruvtvingen oavsiktligt lossas. Rörlig tryckbricka som kan bytas utan verktyg, från storlek 160. Med skyddskåpa av plast på tryckytan.

Spännkraft upp till 6000 N.

#### Norm:

**DIN 5117**

#### Reservdel:

Skyddslock nr 860115.

### Teknisk beskrivning

spännvidd	200 mm
kapacitet	100 mm

skenans tvärsnitt	27×7 mm
Produktslag	Skruvtving

---

## Tillbehör

Vario spännpåbyggnadspår	862950
Tryckhuvssats8 delar Tryckplattans Ø 30 mm	860115 30