

Garant**Komponenter för rullbara lådskåp Skjutriktning mot sidväggen, Typ: R27E****Beställningsdata**

Ordernummer	942948 R27E
GTIN	4045197526373
Artikelklass	91H

Beskrivning**Utförande:**

Hjilstativpar – vardera 2 kullagrade fasta och svängbara hjul (diameter 100 mm) med broms, förbundna med en tvärbalk. **Observera hjulens löprikning.** Bärförmåga 600 kg vid jämnt fördelad last.

Passar till:

Rullbalkpar passande till verktygsskåpstommar i produktgrupp 94 (t.o.m. 08/2019) med **dimension 36x27 E** och **54x27 E**. Av säkerhetsskäl (vältningsrisk) är stommens största effektiva höjd 900 mm. **Skjutning sker från sidväggen.**

OBS!:

- **Utdragslådor i åkbara verktygsskåp måste utrustas med enkellådlåsning. Då blir lådorna automatiskt låsta när de stängs så att de inte kan öppnas under transport. Enkellådlåsning för utdragslådor i produktgrupp 94 (t.o.m. 08/2019) finns under nr 949605 i reservdelsförteckningen.**
- **Se noga till när du bedömer hjulens bärförmåga (600 kg) att du räknar med skåpets egen vikt.**
- **Följ önskad löprikning för hjulen.**

Teknisk beskrivning

Typ	R27E
antal svängbara hjul med broms	2

antal svängbara hjul utan broms	2
hjul-Ø fast hjul	100 mm
hjul-Ø svängbart hjul	100 mm
maximal total bärförmåga	600 kg
Löpriknig	Riktning skåpdjup
Produktslag	Handtag