



## Skrutvting av aducergods, spännvidd: 2000mm



### Beställningsdata

Ordernummer	860000 2000
GTIN	4008158011257
Artikelklass	83J

### Beskrivning

#### Utförande:

Högvärdiga spännarmar av aducergods, stark prismatisk glidskena av profilstål, räfflad, varmförzinkad. Lättgående stålsjindel, brunerad, med trapetsgänga och rörlig tryckbricka. Snabb momentjustering, säker uppspanning.

Rörlig back **med glidsäkring** som förhindrar att den spända skrutvtingen oavsiktligt lossas.

Rörlig tryckbricka som kan bytas utan verktyg, från storlek 160. **Utan skyddskåpa.**

Spännkraft upp till 7000 N.

#### Norm:

**DIN 5117**

#### Reservdel:

Skyddslock nr 860115.

### Teknisk beskrivning

kapacitet	120 mm
skenans tvärsnitt	35×11 mm
spännvidd	2000 mm

Produktslag

Skruvting

---

**Tillbehör**

Tryckhuvssats 8 delar Tryckplattans Ø 37 mm

860115 37

Komplett underdel för momentskrutvingar Typ 500

860060 500

Vario spännpåbyggnadspår

862950