




Lätt skruvtving av aducergods, spännvidd: 250mm



Beställningsdata

Ordernummer	860200 250
GTIN	4008158006994
Artikelklass	82C

Beskrivning

Utförande:

Högvärdiga spännarmar av aducergods, stark prismatisk glidskena av profilstål, räfflad, varmförzinkad. Lättgående stålspindel, brunerad, med trapetsgänga och rörlig tryckbricka. Snabb momentjustering, säker uppspänning. Med skyddskåpa av plast på tryckytan.

Norm:

DIN 5117

Teknisk beskrivning

kapacitet	100 mm
spännvidd	250 mm
skenans tvärsnitt	27×7 mm
Produktslag	Skruvtving