



Skrutvting av aducergods, spännvidd: 250mm



Beställningsdata

Ordernummer	860000 250
GTIN	4008158008769
Artikelklass	83J

Beskrivning

Utförande:

Högvärdiga spännarmar av aducergods, stark prismatisk glidskena av profilstål, räfflad, varmförzinkad. Lättgående stålsjindel, brunerad, med trapetsgänga och rörlig tryckbricka. Snabb momentjustering, säker uppspanning.

Rörlig back **med glidsäkring** som förhindrar att den spända skrutvtingen oavsiktligt lossas. Rörlig tryckbricka som kan bytas utan verktyg, från storlek 160. Med skyddskåpa av plast på tryckytan.

Spännkraft upp till 6000 N.

Norm:

DIN 5117

Reservdel:

Skyddslock nr 860115.

Teknisk beskrivning

skenans tvärsnitt	29×9 mm
kapacitet	120 mm

spännvidd	250 mm
Produktslag	Skruvtving

Tillbehör

Tryckhuvssats8 delar Tryckplattans Ø 30 mm	860115 30
Vario spännpåbyggnadspår	862950