

**Garant****Skrutvting av aducergods, spännvidd: 1250mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 860050 1250   |
| GTIN         | 4045197559715 |
| Artikelklass | 81D           |

**Beskrivning****Utförande:**

Högvärdiga spännarmar av aducergods, stark prismatisk glidskena av profilstål, räfflad, varmförzinkad. Lättgående stålsjindel, brunerad, med trapetsgänga och rörlig tryckbricka. Snabb momentjustering, säker uppspanning.

Rörlig back **med glidsäkring** som förhindrar att den spända skrutvtingen oavsiktligt lossas.

Rörlig tryckbricka som kan bytas utan verktyg, från storlek 160.

Rörlig tryckplatta med integrerad **spindelsäkring förhindrar att** spindelns lossnar vid vibrationer. Maximal kraftöverföring genom **krafthandtag** med greppvänlig Haptoprene-yta och slagtålig polypropenkärna. Halsäker ytstruktur också med våta och oljiga händer. **Utanskyddskåpa.**

**Norm:****DIN 5117****Reservdel:**

Skyddslock nr 860051.

**Teknisk beskrivning**

|           |         |
|-----------|---------|
| spännvidd | 1250 mm |
|-----------|---------|

|                   |            |
|-------------------|------------|
| kapacitet         | 120 mm     |
| skenans tvärsnitt | 35×11 mm   |
| Produktslag       | Skruvtving |

---

## Tillbehör

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Tryckhuvssats 12 delar Typ 300-2500 | 860051 300-2500 |
|-------------------------------------|-----------------|