



## Omkopplingsbarenhandstving, spännvidd: 450mm



### Beställningsdata

Ordernummer	860280 450
GTIN	4008158028545
Artikelklass	83K

### Beskrivning

#### Utförande:

Skena av draget stål, brunerad. Rörlig back, fast back, hus och pumpspak av glasfiberarmerad polyamid (slagtålig). Stora, plana uppspanningsytor möjliggör inspanning runt skenan. Praktisk **ratt** för snabb **omställning** mellan fastspänning och töjning utåt. Med frigöringspak för snabbinställning.

#### Användningsdata:

Universellt användbar och bekväm enhandsmanövrering för lägre spännkraft (upp till 1200 N).

**Fastspänning och töjning utåt med snabbomkoppling.**

### Teknisk beskrivning

spännvidd	450 mm
spännvidd utåt	75 - 535 mm
kapacitet	85 mm
skenans tvärsnitt	20×5 mm
maximal spännkraft	1200 Nm

Produktlag

Skruvting