




Lätt skruvtving av aducergods, spännvidd: 300mm



Beställningsdata

Ordernummer	860200 300
GTIN	4008158014487
Artikelklass	82C

Beskrivning

Utförande:

Högvärdiga spännarmar av aducergods, stark prismatisk glidskena av profilstål, räfflad, varmförzinkad. Lättgående stålspindel, brunerad, med trapetsgänga och rörlig tryckbricka. Snabb momentjustering, säker uppspanning. Med skyddskåpa av plast på tryckytan.

Norm:

DIN 5117

Teknisk beskrivning

skenans tvärsnitt	29×9 mm
kapacitet	120 mm
spännvidd	300 mm
Produktslag	Skruvtving