

**Sopmaskin, tillverkarens beteckning: SW250****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 078550 SW250  |
| GTIN         | 5715492191987 |
| Artikelklass | 07C           |

**Beskrivning****Utförande:**

**Handkörda sopmaskiner** med verktygslöst höjdställbar sidoborste och huvudsopvals för optimal rengöring även vid växlande golvförhållanden.

Manuell drivning, **stor behållare**, **korrosionsfri ram för lång livslängd** och fällbart handtag.

**Kan användas både inom- och utomhus.**

**Användningsdata:**

För både hårda golv och heltäckningsmattor. Perfekt för uppsopning av löv, torr smuts i mindre mängder, kapsyler, cigaretter med mera.

**leveransinnehåll:**

Manuell sopmaskin, huvudsopvals, sidoborste, integrerat filter. Huvudsopvals och två sidoborstar.

**Teknisk beskrivning**

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| teoretisk ytkapacitet | 3680 m <sup>2</sup> /h |
| behållarvolym         | 38 l                   |
| Längd                 | 1470 mm                |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| arbetsbredd med sidoborstar | 920 mm    |
| Bredd                       | 920 mm    |
| tillverkarens beteckning    | SW250     |
| vikt                        | 20 kg     |
| höjd                        | 1120 mm   |
| Produktslag                 | Sopmaskin |