

**Sopmaskin, tillverkarens beteckning: SW200****Beställningsdata**

Ordernummer	078550 SW200
GTIN	5715492191963
Artikelklass	07C

**Beskrivning****Utförande:**

**Handkörda sopmaskiner** med verktygslöst höjdställbar sidoborste och huvudsopvals för optimal rengöring även vid växlande golvförhållanden.

Manuell drivning, **stor behållare, korrosionsfri ram för lång livslängd** och fällbart handtag.

**Kan användas både inom- och utomhus.**

**Användningsdata:**

För både hårda golv och heltäckningsmattor. Perfekt för uppsopning av löv, torr smuts i mindre mängder, kapsyler, cigaretter med mera.

**leveransinnehåll:**

Manuell sopmaskin, huvudsopvals, sidoborste, integrerat filter. Huvudsopvals och sidoborste.

**Teknisk beskrivning**

vikt	19,5 kg
Längd	1470 mm
Bredd	850 mm
tillverkarens beteckning	SW200

arbetsbredd med sidoborstar	700 mm
behållarvolym	38 l
höjd	1120 mm
teoretisk ytkapacitet	2800 m <sup>2</sup> /h
Produktslag	Sopmaskin