



LED-Ex-ficklampa med batterier, Typ: 4AA2B



Beställningsdata

Ordernummer	081521 4AA2B
GTIN	032705146523
Artikelklass	08C

Beskrivning

Utförande:

Explosionsskyddad ficklampa, kontrollerad enligt gällande ATEX-direktiv.

Högekcapacitets LED-lampor stöttåliga, damm- och vattentäta.

Med **LED-reflektorteknik. LED-handlampa med primär- och sekundärljus**, frontstråle för primärljus (lyser framåt), vridkontakt för sekundärljus (lyser mot fötterna). Ingen reducerad användningstid när båda ljusstrålarna används samtidigt.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 4 st batterier nr 081557 LR6.

Teknisk beskrivning

Batterityp	Mignon, AA
IP-skyddsklass	IP 67
vikt	153 g
ljusflöde	170 lm
Huvud-Ø	35 mm
ATEX-zon	zone 0
ATEX-zon	zone 20
färg hus	gul

Antal ingående batterier	4
brinntid	6 h
Ljusflöde steg 2	20 lm
totallängd	158 mm
Instrumentegenskap	lämplig för EX-område
Energiförsörjning	Batteridriven
Produktslag	Ficklampa

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081551 LR6
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081553 LR6
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081552 LR6
Litium-metallbatterier Internationellt utförande LR6	081559 LR6
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081561 LR6
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081554 LR6