

Honeywell**Komfortskyddsglasögon, sats SP1000™ 2G, Glastoning: CLEAR****Beställningsdata**

Ordernummer	096350 CLEAR
GTIN	7312550286401
Artikelklass	09A

Beskrivning**Utförande:**

Flexibla och långlivade skyddsglasögon med innovativt skalmkoncept, lämpliga för många olika användningsområden. **Kan användas med skalar eller med den medföljande huvudremmen.** Flexibla näskuddar gör att glasögonen sitter bra och är bekväma att bära. Tack vare **ansiktsstöd runt om** skyddas ögonområdet som helhet mot stötar, vind, damm och partiklar. Den ställbara huvudremmen och ansiktsstödet är **latexfria**. Glas med högklassig Dura-Stream-beläggning för **imfrihet, reptålighet och kemikaliebeständighet.**

Norm:

EN 166; EN 170

Ramegenskap: Avtagbar bygel

Glasbeläggning: beläggningsfri

Glasbeläggning: Rephållfast

Glasbeläggning: kemikaliebeständig

UV-skydd: Standard

Glasmaterial: polykarbonat

Skivmärkning: 2C-1,2 B-D 1 FTKN

Teknisk beskrivning

Glasbeläggning	beläggningsfri
Glasbeläggning	Rephållfast
Glasbeläggning	kemikaliebeständig
UV-skydd	Standard

Glasmaterial	polykarbonat
Serie	SP1000™
Skivmärkning	2C-1,2 B-D 1 FTKN
tillverkarens beteckning	2G
Rammärkning	EN 166 FT med bygel - BT3 med band
Ramegenskap	Vadderade skalmar
Ramegenskap	Justerbara näskuddar
Ramegenskap	Avtagbar bygel
Produktslag	Skyddsglasögon