

Honeywell**Komfortskyddsglasögon XC®, Glastoning: CLEAR****Beställningsdata**

Ordernummer	096320 CLEAR
GTIN	7312552110278
Artikelklass	09A

Beskrivning**Utförande:**

Bekväma tvåkomponentskyddsglasögon med **stora, utbytbara glas** och **mjuka stöd mot näsa och panna**. Skyddsglasögonen erbjuder **optimalt skydd för ögonen** i kombination med ett förvrängningsfritt synfält. Justerbar längd och **ställbar vinkel på skalmarna** garanterar perfekt passform. Reptåliga och imfria tack vare den högkvalitativa **HydroShield™-beläggningen**.

Norm:

EN 166; EN 170

OBS!:

Nr 096321 - Insats för inslipning av korrektionslinser genom optiker. Insatsen hängs upp innanför skyddsglasögonen.

Ramegenskap: Vadderade skalmar

Glasbeläggning: beläggingsfri

Glasbeläggning: Rephållfast

UV-skydd: Standard

Glasmaterial: polykarbonat

Skivmärkning: 2C-1,2 B-D 1 FTKN

Teknisk beskrivning

Glasmaterial	polykarbonat
Skivmärkning	2C-1,2 B-D 1 FTKN
Serie	XC®
UV-skydd	Standard

Glasbeläggning	beläggingsfri
Glasbeläggning	Rephållfast
Rammärkning	EN 166 FT
Ramegenskap	Inställbar bygellutning
Ramegenskap	Inställbar bygellängd
Ramegenskap	Vadderade skalmar
Produktslag	Skyddsglasögon