

Honeywell**Komfortskyddsglasögon Protégé™, Glastoning: CLEAR****Beställningsdata**

Ordernummer	096335 CLEAR
GTIN	7312550312711
Artikelklass	09A

Beskrivning**Utförande:**

Skyddsglasögon med unik **Floating-Lens-Design™** för större flexibilitet och mycket god passform oavsett ansiktsform. De **vadderade skalmarna** och de **mjuka näskuddarna** ger hög bärförbehåll och gör att glasögonen sitter säkert. Reptåliga och imfria tack vare den högkvalitativa **HydroShield™-beläggningen**.

Norm:

EN 166; EN 170

Característica del marco: Almohadillas en las patillas

Frame properties: Side padding

Kehyksen tyyppi: Kehyspehmusteet

Caractéristique de la monture: Coussinets

Keret tulajdonságai: Párnázott szár

Caratteristica telaio: Cuscinetti per stanghetta

Glasbeläggning: beläggningsfri

Glasbeläggning: Rephållfast

UV-skydd: Standard

Glasmaterial: polykarbonat

Skivmärkning: 2C-1,2 B-D 1 FTKN

Teknisk beskrivning

Glasmaterial	polykarbonat
Skivmärkning	2C-1,2 B-D 1 FTKN
UV-skydd	Standard

Glasbeläggning	beläggingsfri
Glasbeläggning	Rephållfast
Ramegenskap	Vadderade skalmar
Produktslag	Skyddsglasögon