



Säkerhetsslangupprullare plasthölje Tryckluft, Ø 8 x12 mm, Typ: 10S



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 080072 10S |
| GTIN | 7391390327154 |
| Artikelklass | 08A |

Beskrivning

Utförande:

Säkerhetsslangvinda med **slangstyrning** och kontrollerad, stark matare. Mycket tåligt, kapslat **plasthölje** för användning i smutsig och dammig miljö. Kompakt utförande för enkel vägg- eller takmontering med **180° rotationsfrihet**. **PU-slang** för stora flöden, med hög nötningshållfasthet och tryckluftsanslutningar av stål.

OBS!:

Koppling, se nr 080286.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------|------------|
| Upprullningsautomatik SCS | ja |
| utvändig slang-Ø | 12 mm |
| Invändig slang-Ø | 8 mm |
| Material slang | Polyuretan |
| färg hus | blå |
| Anslutning utgång | 1/4 tum |
| Maximalt arbetstryck | 16 bar |
| Anslutning ingång | 1/4 tum |

| | |
|----------------------|-----------------|
| Färg slang | blå |
| material hus | Plast |
| Effektiv slanglängd | 10 m |
| husets bredd | 406 mm |
| husets djup | 190 mm |
| husets höjd | 313 mm |
| lämplig för | Tryckluft |
| Produktnamnsattribut | Ø 8 ×12 mm |
| Produktslag | Slangupprullare |

Tillbehör

| | |
|---|------------|
| Säkerhetskopplinginvändig gänga Invändig anslutningsgänga 3/8 tum | 080286 3/8 |
| Säkerhetskopplinginvändig gänga Invändig anslutningsgänga 1/4 tum | 080286 1/4 |
| Säkerhetskopplinginvändig gänga Invändig anslutningsgänga 1/2 tum | 080286 1/2 |