



## Säkerhetsslangupprullare plasthölje Tryckluft, Ø 8 x12 mm, Typ: 17S



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 080072 17S    |
| GTIN         | 7391390327246 |
| Artikelklass | 08A           |

### Beskrivning

#### Utförande:

**Säkerhetsslangvinda** med **slangstyrning** och kontrollerad, stark matare. Mycket tåligt, kapslat **plasthölje** för användning i smutsig och dammig miljö. Kompakt utförande för enkel vägg- eller takmontering med **180° rotationsfrihet**. **PU-slang** för stora flöden, med hög nötningshållfasthet och tryckluftanslutningar av stål.

#### OBS!:

Koppling, se nr 080286.

### Teknisk beskrivning

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| material hus              | Plast      |
| Effektiv slanglängd       | 17 m       |
| Material slang            | Polyuretan |
| Anslutning utgång         | 1/4 tum    |
| Anslutning ingång         | 1/4 tum    |
| Färg slang                | blå        |
| Maximalt arbetstryck      | 16 bar     |
| Upprullningsautomatik SCS | ja         |

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Invändig slang-Ø     | 8 mm            |
| utvändig slang-Ø     | 12 mm           |
| färg hus             | blå             |
| husets djup          | 190 mm          |
| husets höjd          | 409 mm          |
| husets bredd         | 490 mm          |
| lämplig för          | Tryckluft       |
| Produktnamnsattribut | Ø 8 ×12 mm      |
| Produktslag          | Slangupprullare |

## Tillbehör

|   |            |
|---|------------|
| Säkerhetskopplinginvändig gänga Invändig anslutningsgänga 1/2 tum | 080286 1/2 |
| Säkerhetskopplinginvändig gänga Invändig anslutningsgänga 3/8 tum | 080286 3/8 |
| Säkerhetskopplinginvändig gänga Invändig anslutningsgänga 1/4 tum | 080286 1/4 |