



Säkerhetsslangupprullare plasthölje Tryckluft, Ø 11 ×16 mm, Typ: 10S



Beställningsdata

Ordernummer	080077 10S
GTIN	7391390327383
Artikelklass	08A

Beskrivning

Utförande:

Säkerhetsslangvinda med **slangstyrning** och kontrollerad, stark matare. Mycket tåligt, kapslat **plasthölje** för användning i smutsig och dammig miljö. Kompakt utförande för enkel vägg- eller takmontering med **180° rotationsfrihet**. **PU-slang** för stora flöden, med hög nötningshållfasthet och tryckluftanslutningar av stål.

OBS!:

Koppling, se nr 080286.

Teknisk beskrivning

Maximalt arbetstryck	12 bar
Invändig slang-Ø	11 mm
Effektiv slanglängd	10 m
Material slang	Polyuretan
Anslutning ingång	1/2 tum
Anslutning utgång	1/2 tum
färg hus	blå
Upprullningsautomatik SCS	ja

utvändig slang-Ø	16 mm
Färg slang	blå
material hus	Plast
husets höjd	409 mm
husets bredd	490 mm
husets djup	190 mm
lämplig för	Tryckluft
Produktnamnsattribut	Ø 11 ×16 mm
Produktslag	Slangupprullare

Tillbehör

Säkerhetskopplinginvändig gänga Invändig anslutningsgänga 3/8 tum	080286 3/8
Säkerhetskopplinginvändig gänga Invändig anslutningsgänga 1/4 tum	080286 1/4
Säkerhetskopplinginvändig gänga Invändig anslutningsgänga 1/2 tum	080286 1/2