



Komfortskyddsglasögon 5X1, Glastoning: GREEN



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 096700 GREEN |
| GTIN | 8033661828791 |
| Artikelklass | 04H |

Beskrivning

Utförande:

Innovativa skyddsglasögon med **Floating Lens Design** för optimal passform utan tryckpunkter. Ergonomisk och dynamisk design genom **inställbar längd och lutning hos skalmarna**. Vadderad och höjddjusterbar nackbygel. **Vadderade skalmändar** ger maximal komfort och absolut stabilitet. Med Vanguard Plus beläggning för **enastående imfrihet** och **reptålighet** invändigt och utvändigt.

Med **grönt glas** för **avslappnat seende vid naturlig bländning** (solen, ljusreflexer). Perfekt färgåtergivning. **Transmission: 15 %**.

Utförande reklamtext:

Innovativa skyddsglasögon med Floating Lens Design.

- **Optimal, ergonomisk passform utan tryckpunkter.**
- **Inställbara skalmar (längd och lutning).**

Norm:

EN 166 EN 172

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------|--------------------|
| Skivmärkning | 2C3/5-3,1 U 1 FTKN |
| Serie | 5X1 |
| UV-skydd | UV400 |
| Glasmaterial | polykarbonat |
| Glasbeläggning | beläggningfri |

| | |
|----------------|-------------------------|
| Glasbeläggning | Rephållfast |
| Rammärkning | Mod5X1 U 166 FT U 175-F |
| Ramegenskap | Vadderade skalmar |
| Ramegenskap | Inställbar bygellängd |
| Ramegenskap | Inställbar bygellutning |
| Ramegenskap | Justerbara näskuddar |
| Produktslag | Skyddsglasögon |