



Komfortskyddsglasögon 5X1, Glastoning: I/O



Beställningsdata

Ordernummer	096700 I/O
GTIN	8033661828821
Artikelklass	04H

Beskrivning

Utförande:

Innovativa skyddsglasögon med **Floating Lens Design** för optimal passform utan tryckpunkter. Ergonomisk och dynamisk design genom **inställbar längd och lutning hos skalmarna**. Vadderad och höjddjusterbar nackbygel. **Vadderade skalmändar** ger maximal komfort och absolut stabilitet. Med **reflekterande glas**, lämpligt för **solljus utan att tonas för mycket** (vid arbete omväxlande inomhus och utomhus). **Transmission: 55 %**.

Utförande reklamtext:

Innovativa skyddsglasögon med Floating Lens Design.

- **Optimal, ergonomisk passform utan tryckpunkter.**
- **Inställbara skalmar (längd och lutning).**

Norm:

EN 166 EN 172

Teknisk beskrivning

Skivmärkning	2C-1,7/5-1,7 U 1 FT
UV-skydd	UV400
Glasmaterial	polykarbonat
Serie	5X1
Rammärkning	Mod5X1 U 166 FT U 175-F
Ramegenskap	Vadderade skalmar
Ramegenskap	Inställbar bygellängd

Ramegenskap	Inställbar bygellutning
Ramegenskap	Justerbara näskuddar
Produktslag	Skyddsglasögon