

**Snabbväxelchuckar för gängtappar M3 – M12, Skaft-Ø d: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319445 20
GTIN	4045197959645
Artikelklass	32P

Beskrivning**Utförande:**

Elastisk längdkompensering, smidig manövrering tack vare kullagerhylsa.

Norm:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 und **VDI 3425**, Blatt 2.

Specialtillbehör:

Snabbytesinsatser nr 335420 – 335620.

Teknisk beskrivning

Färgkod VDI-skaft	VDI 20
Skaftdiameter d ₁	20 mm
Utkragningslängd L	56 mm
längdkompensering tryck	7 mm
längdkompensering drag	7 mm
chuckens ytter-Ø D	38 mm
Produktslag	VDI-gängskärningschuck

