



## Snabbväxelchuckar för gängtappar M3 – M12, Skaft-Ø d: 30mm



### Beställningsdata

Ordernummer	319445 30
GTIN	405197959652
Artikelklass	32P

### Beskrivning

**Utförande:**

Elastisk längdkompensering, smidig manövrering tack vare kullagerhylsa.

**Norm:**

**DIN ISO 10889 / DIN 69880** und **VDI 3425**, Blatt 2.

**Specialtillbehör:**

**Snabbytesinsatser** nr 335420 – 335620.

### Teknisk beskrivning

Skaftdiameter d <sub>1</sub>	30 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 30
Utkragningslängd L	61,5 mm
längdkompensering tryck	7 mm
längdkompensering drag	7 mm
chuckens ytter-Ø D	38 mm
Produktslag	VDI-gängskärningschuck

