

**Snabbväxelchuckar för gängtappar M6 – M20, Skaft-Ø d: 40mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319447 40
GTIN	4045197959683
Artikelklass	32P

Beskrivning**Utförande:**

Elastisk längdkompensering, smidig manövrering tack vare kullagerhylsa.

Norm:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 und **VDI 3425**, Blatt 2.

Specialtillbehör:

Snabbytesinsatser nr 335420 – 335620.

Teknisk beskrivning

Färgkod VDI-skaft	VDI 40
Skaftdiameter d ₁	40 mm
Utkragningslängd L	86 mm
längdkompensering tryck	12 mm
längdkompensering drag	12 mm
chuckens ytter-Ø D	54 mm
Produktslag	VDI-gängskärningschuck

