

Garant**Konisk försänkare 75°, obelagd, Utvändig Ø: 12,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	150425 12,5
GTIN	4045197959522
Artikelklass	11M

Beskrivning**Utförande:**

Spåren är slipade ur ett massiv ämne. Försänkarens kona och ytterdiameter är avbackade och skär lätt. Medger djupförsänkning med samma lätta och **vibrationsfria bearbetning** som vid avgradning eller försänkning.

Teknisk beskrivning

Utvändig Ø	12,5 mm
minsta försänkar-Ø för hål från	2,8 mm
Matning f i stål < 500 N/mm ²	0,12 mm/v
totallängd L	54 mm
Skaftdiameter D _s	8 mm
Antal skär Z	3
Beläggning	obelagd
Spetsvinkel konisk försänkare	75 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	Verkstadsnorm
Skaft	Cylindriskt skaft
Invändig	nej

Färgring	Utan
Produktslag	Steg- och konisk försänkare

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	lämplig	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig	27 m/min	P
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		