

**Garant****Konisk försänkare 75°, obelagd, Utvändig Ø: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	150425 25
GTIN	4045197959546
Artikelklass	11M

**Beskrivning****Utförande:**

Spåren är slipade ur ett massiv ämne. Försänkarens kona och ytterdiameter är avbackade och skär lätt. Medger djupförsänkning med samma lätta och **vibrationsfria bearbetning** som vid avgradning eller försänkning.

**Teknisk beskrivning**

Utvändig Ø	25 mm
Matning f i stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/v
totallängd L	71 mm
minsta försänkar-Ø för hål från	3,8 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	10 mm
Antal skär Z	3
Beläggning	obelagd
Spetsvinkel konisk försänkare	75 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	Verkstadsnorm
Skaft	Cylindriskt skaft
Invändig	nej

Färgring	Utan
Produktslag	Steg- och konisk försänkare

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	lämplig	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	27 m/min	P
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		