

**Garant****Konisk försänkare 100°, obelagd, Ytterdiameter DC: 20,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	150023 20,5
GTIN	4045197959591
Artikelklass	11M

**Beskrivning****Utförande:**

Enkel och vibrationsfri försänkning och avgradning.  
Spånutrymmena slipade ur ett solitt stycke.

**Teknisk beskrivning**

Utvändig Ø	20,5 mm
minsta försänkar-Ø för hål från	4 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	10 mm
Matning f i stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/v
totallängd L	62 mm
Antal skär Z	3
Beläggning	obelagd
Spetsvinkel konisk försänkare	100 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	Verkstadsnorm
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Färgring	Utan

Produktslag

Steg- och konisk försänkare

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Aluminium, plast	lämplig	70 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	27 m/min	P
vått minimal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		