

Garant**Konisk försänkare 100°, obelagd, Ytterdiameter DC: 16,5mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 150023 16,5 |
| GTIN | 4045197959584 |
| Artikelklass | 11M |

Beskrivning**Utförande:**

Enkel och vibrationsfri försänkning och avgradning.
Spånutrymmena slipade ur ett solitt stycke.

Teknisk beskrivning

| | |
|--|--------------------------|
| Antal skär Z | 3 |
| Matning f i stål < 500 N/mm ² | 0,14 mm/v |
| Skaftdiameter D _s | 10 mm |
| totallängd L | 59 mm |
| Utvändig Ø | 16,5 mm |
| minsta försänkar-Ø för hål från | 3,5 mm |
| Beläggning | obelagd |
| Spetsvinkel konisk försänkare | 100 grad |
| Skärmaterial | HSS |
| Norm | Verkstadsnorm |
| Skaft | Cylindriskt skaft med h9 |
| Invändig | nej |
| Färgring | Utan |

Produktslag

Steg- och konisk försänkare

Användardata

| | Lämplighet | V_c | ISO-kod |
|------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Aluminium, plast | lämplig | 70 m/min | N |
| Alu (kortspånig) | lämplig | 33 m/min | N |
| Stål < 500 N/mm ² | lämplig | 28 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | lämplig | 27 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | mindre lämplig | 27 m/min | P |
| vått minimal | lämplig | | |
| torrt | mindre lämplig | | |