

Garant**Konisk försänkare 100°, obelagd, Ytterdiameter DC: 12,4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	150023 12,4
GTIN	4045197959577
Artikelklass	11M

Beskrivning**Utförande:**

Enkel och vibrationsfri försänkning och avgradning.
Spånutrymmena slipade ur ett solitt stycke.

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	3
Matning f i stål < 500 N/mm ²	0,12 mm/v
totallängd L	55 mm
Skaftdiameter D _s	8 mm
Utvändig Ø	12,4 mm
minsta försänkar-Ø för hål från	3 mm
Beläggning	obelagd
Spetsvinkel konisk försänkare	100 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	Verkstadsnorm
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Färgring	Utan

Produktslag

Steg- och konisk försänkare

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	70 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig	27 m/min	P
vått minimal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		