

Klauke®**Stor presstång, Typ: K06SYNCRO****Beställningsdata**

Ordernummer	729905 K06SYNCRO
GTIN	4012078001342
Artikelklass	76C

Beskrivning**Utförande:**

Kraftigt huvud med kraftutväxling och inbyggda, vridbara profilskivor. Rörskänklar med plasthandgrepp. Diametertilldelning synlig på profilskivorna. Profilskiveinställning via enhandsmanövrering. Garanterat säker diametertilldelning via synkroniserad profilskiveinställning. Med ergonomiskt 2-komponentsgrepp och glidskydd på båda sidor. Förlängbara hävarmar.

Användningsdata:

För oisolerade **rörkabelskor** och **rörförbindningar** (normalutförande).

OBS!:

Passar inte presskabelskor enligt DIN eller franska CNF-kabelskor.
Presstånger för DIN- och franska CNF-kabelskor levereras på begäran.

Teknisk beskrivning

vikt	2,6 kg
totallängd	600 - 750 mm
för ledararea	6 - 120 mm ²
Produktslag	Presstång