

uvex**Hörsekkyddsproppset uvex hi-com, Typ: R300****Beställningsdata**

Ordernummer	097324 R300
GTIN	4031101501284
Artikelklass	04U

Beskrivning**Utförande:**

Spåren ger en större yta i trumhinnans riktning, vilket ger en ljudmässigt mjukare reflektionsyta och därmed bättre ljudisolering. Detta sänker ljudet som når innerörat. Det låga isoleringsvärdet förbättrar kommunikationen genom bra uppfattning av tal och varningssignaler. SNR 26 dB (H = 30 dB, M = 23 dB, L = 18 dB). **Påfyllningsbox** med **300 lösa par** för uvex one 2 click-automat, nr 097525.

Teknisk beskrivning

Innehåll	300 par
förpackning	lösa
SNR-värde (dämpvärde)	26 dB(A)
Material öronproppar	Polyuretan
Produktslag	Engångshörsekkyddspropp

Tillbehör

Hörselskyddsautomateruvex one2click	097525
Hörselskyddsautomater Typ 500	097530 500