

**Garant****eco-avstickningsblad, neutral, Bladhöjd h<sub>5</sub> / spårbredd w: 19/2mm**

## Beställningsdata

Ordernummer	273866 19/2
GTIN	4045197959799
Artikelklass	21W

## Beskrivning

**Utförande:**

Med eco-kylning direkt på skäreppen och extra kylning vid släppningsytan.

**Användningsdata:**

För djupa spår och för avstickning av stora diametrar.

**Passar till:**

Hållare nr 274093 eller VDI-hållare nr 319132 – 319133.

**Reservdel:**

Skruvplugg nr 279828 1.

**Observera:**

Monteringsnyckel nr 279920 beställs separat.

**OBS!:**

Från 19,5 mm stickdjup (upp till stickbredden 3 mm) resp. 24,5 mm (från stickbredden 4 mm) kommer det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas. Använd vid behov enskäriga stickvridplattor nr 273656–273670. Set bestående av 2 svärd med vardera ett stegverktyg.

## Teknisk beskrivning

Bladhöjd h <sub>5</sub>	19 mm
Höjd h <sub>1</sub>	15,7 mm
Spårbredd w	2 mm
för max. arbetsstycke-Ø	40 mm
Serie	Eco
totallängd L	96 mm

Användning	neutral
Invändig	ja
axiell spårstickning kan göras	nej
Produktslag	Sticksvärd