

Garant**eco-avstickningsblad, neutral, Bladhöjd h₅ / spårbredd w: 19/3mm**

Beställningsdata

Ordernummer	273866 19/3
GTIN	4045197959805
Artikelklass	21W

Beskrivning

Utförande:

Med eco-kylning direkt på skäreppen och extra kylning vid släppningsytan.

Användningsdata:

För djupa spår och för avstickning av stora diametrar.

Passar till:

Hållare nr 274093 eller VDI-hållare nr 319132 – 319133.

Reservdel:

Skruvplugg nr 279828 1.

Observera:

Monteringsnyckel nr 279920 beställs separat.

OBS!:

Från 19,5 mm stickdjup (upp till stickbredden 3 mm) resp. 24,5 mm (från stickbredden 4 mm) kommer det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas. Använd vid behov enskäriga stickvridplattor nr 273656–273670. Set bestående av 2 svärd med vardera ett stegverktyg.

Teknisk beskrivning

Spårbredd w	3 mm
Bladhöjd h ₅	19 mm
för max. arbetsstycke-Ø	40 mm
Höjd h ₁	15,7 mm
Serie	Eco
totallängd L	96 mm

Användning	neutral
Invändig	ja
axiell spårstickning kan göras	nej
Produktslag	Sticksvärd