



## LED-Ex-ficklampa med batterier, Typ: 4AARFL



### Beställningsdata

Ordernummer	081521 4AARFL
GTIN	032705146035
Artikelklass	08C

### Beskrivning

#### Utförande:

Explosionsskyddad ficklampa, kontrollerad enligt gällande ATEX-direktiv.

**Höglapacitets LED-lampor** stöttåliga, damm- och vattentäta.

Med **LED-reflektorteknik. LED hand- och hjälmlampa med speciell skyddsteknik.** Jämn och bred mittstråle. Tack vare det patenterade optiksystemet är den idealisk för belysning av breda arbetsområden. Korrosionsbeständig. Strömbrytare bak. Hjälms hållaren gör den lätt att fästa på arbetet och skyddshjälm.

#### Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

### Teknisk beskrivning

färg hus	gul
Batterityp	Mignon, AA
IP-skyddsklass	IP 67
Huvud-Ø	35 mm
Antal ingående batterier	4
ATEX-zon	Zon 0
ATEX-zon	zone 20
brinntid	5,5 h
ljusflöde	225 lm

vikt	158 g
totallängd	158 mm
Instrumentegenskap	lämplig för EX-område
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Produktslag	Ficklampa

## Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081552 LR6
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081554 LR6
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081553 LR6
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081551 LR6
Litium-metallbatterier Internationellt utförande LR6	081559 LR6
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081561 LR6