

Weidmüller **Tvåpolig spänningsprovare, Typ: COMBIPRO****Beställningsdata**

Ordernummer	473201 COMBIPRO
GTIN	4032248405749
Artikelklass	47A

Beskrivning**Utförande:**

Tvåpolig spänningsprovare, ergonomiskt utförande, vattenbeständigt, slagåligt och brottsäkert plasthus, två mätpetsar med magnethållare. Även lämplig för enhandsmanövrering.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

För professionell spännings-, polaritets- och kontinuitetsprovning i flera steg.

Norm:

IEC / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401

leveransinnehåll:

Inklusive 2 batterier 081561 storlek LR3, tjockare sonder (påskruvbara), isoleringskyddskåpor.

Teknisk beskrivning

mätpunktsbelysning	ja
överspänningskategori	CAT III 690 V; CAT IV 600 V
provning av fasföljd	ja

Kalibrering	I1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081551 LR3
kontinuitetsprovning	optiskt / akustiskt
IP-skyddsklass	IP 65
provström för FI/RCD-skyddsbrytare	ja
Antal ingående batterier	2
tillverkarens beteckning	VT Combi Pro
polaritetsprovning	ja
indikeringsintervall DC	6 - 690 V
indikeringsintervall AC	6 - 690 V
visning	LED
Energiförsörjning	Batteridrivna
strömförsörjning	2x 081561 LR3
Produktslag	Spänningsprovare

Tjänster

KalibreringSpänningsprovare Typ S	027120 S
DAkS-kalibreringSpänningsprovare Typ S	027160 S

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081561 LR3
--	------------