

**Weidmüller** **Tvåpolig spänningsprovare, Typ: DIGIPRO****Beställningsdata**

Ordernummer	473201 DIGIPRO
GTIN	4032248405756
Artikelklass	47A

**Beskrivning****Utförande:**

Tvåpolig spänningsprovare, ergonomiskt utförande, vattenbeständigt, slagtåligt och brottsäkert plasthus, två mätspetsar med magnethållare. Även lämplig för enhandsmanövrering.

**Funktion:**

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

**Användningsdata:**

För professionell spännings-, polaritets- och kontinuitetsprovning i flera steg.

**Norm:**

**IEC / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401**

**leveransinnehåll:**

Inklusive 2 batterier 081561 storlek LR3, tjockare sonder (påskruvbara), isoleringskyddskåpor.

IP-skyddsklass: IP 65

Kalibrering: I1

indikeringsintervall AC: 1 - 1000 V

indikeringsintervall DC: 1 - 1000 V

visning: digital LCD

provning av fasföljd: ja

polaritetsprovning: ja

kontinuitetsprovning: optiskt / akustiskt

## Teknisk beskrivning

visning	digital LCD
indikeringsintervall DC	1 - 1000 V
provning av fasföljd	ja
resistans	0 - 1,99 kΩ
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081551 LR3
IP-skyddsklass	IP 65
indikeringsintervall AC	1 - 1000 V
överspänningskategori	CAT III 1.000 V; CAT IV 600 V
provström för FI/RCD-skyddsbrytare	ja
tillverkarens beteckning	VT Digi Pro
polaritetsprovning	ja
Kalibrering	I1
Antal ingående batterier	2
kontinuitetsprovning	optiskt / akustiskt
datalagringsknapp	ja
mätpunktsbelysning	ja
Energiförsörjning	Batteridrivnen
strömförsörjning	2× 081561 LR3
Produktslag	Spänningsprovare

## Tjänster

Signering laserskrift Typ	018940
Kalibrering Spänningsprovare Typ S	027120 S
DAkS-kalibrering Spänningsprovare Typ S	027160 S

## Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3

081561 LR3