

Weidmüller **Tvåpolig spänningsprovare, Typ: MASTER****Beställningsdata**

Ordernummer	473201 MASTER
GTIN	4032248405763
Artikelklass	47A

Beskrivning**Utförande:**

Tvåpolig spänningsprovare, ergonomiskt utförande, vattenbeständigt, slagåligt och brottsäkert plasthus, två mätpetsar med magnethållare. Även lämplig för enhandsmanövrering.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

För professionell spännings-, polaritets- och kontinuitetsprovning i flera steg.

Norm:

IEC / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401

leveransinnehåll:

Inklusive 2 batterier 081561 storlek LR3, tjockare sonder (påskruvbara), isoleringskyddskåpor.

Teknisk beskrivning

Kalibrering	11
polaritetsprovning	ja
Antal ingående batterier	2

visning	LED
IP-skyddsklass	IP 54
överspänningskategori	CAT III 600 V; CAT IV 300 V
indikeringsintervall AC	12 - 690 V
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081551 LR3
indikeringsintervall DC	12 - 690 V
tillverkarens beteckning	VT Master
kontinuitetsprovning	optiskt / akustiskt
Energiförsörjning	Batteridrivnen
strömförsörjning	2× 081561 LR3
Produktslag	Spänningsprovare

Tjänster

KalibreringSpänningsprovare Typ S	027120 S
DAkS-kalibreringSpänningsprovare Typ S	027160 S

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081561 LR3
--	------------