



## Maskin- / arbetsplatsbelysning, Typ: 5W



### Beställningsdata

Ordernummer	081321 5W
GTIN	2050001945921
Artikelklass	08C

### Beskrivning

#### Utförande:

LED-verkstadslampor aluminium svart inklusive vippbrytare. Med gummerad flexaxel, inklusive magnetfot. LED-verkstadslampor 5 watt med fokuseringsstrålningsvinkel 15 – 75°.

#### Utförande reklamtext:

- Strålningsvinkel 15 – 75°.

#### Funktion:

IP63: Skydd mot strilande vatten med upp till 60° vinkel mot normalt driftläge och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

#### OBS!:

Skruvklämma, väggållare, bordsben och stativ kan på begäran beställas som komplement till magnetsockeln.

### Teknisk beskrivning

Energiförsörjning	Nätdriven
magnetfot-Ø	83 mm
IP-skyddsklass	IP 63

ljusflöde	450 lm
Ljuskällan utbytbar	nej
ljuseffekt	5 W
märkspänning	250 V
totalhöjd	480 mm
Produktslag	Bordslampa / Arbetsplatslampa