



Maskin- / arbetsplatsbelysning, Typ: 6WDUO



Beställningsdata

Ordernummer	081321 6WDUO
GTIN	2050001945938
Artikelklass	08C

Beskrivning

Utförande:

LED-verkstadslampor aluminium svart inklusive vippbrytare. Med gummerad flexaxel, inklusive magnetfot. LED-verkstadsbelysning 2 × 6 watt, lamphuvud med två ljusmoduler som kan vridas 360° i lamphuvudet.

Funktion:

IP63: Skydd mot strilande vatten med upp till 60° vinkel mot normalt driftläge och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

OBS!:

Skruvklämma, väggållare, bordsben och stativ kan på begäran beställas som komplement till magnetsockeln.

Teknisk beskrivning

IP-skyddsklass	IP 63
magnetfot-Ø	83 mm
ljusflöde	1200 lm
Energiförsörjning	Nätdriven

Ljuskällan utbytbar	nej
ljuseffekt	12 W
märkspänning	250 V
totalhöjd	510 mm
Produktslag	Bordslampa / Arbetsplatslampa