



LED-ficklampa, Typ: P7



Beställningsdata

Ordernummer	081485 P7
GTIN	4058205009898
Artikelklass	04B

Beskrivning

Utförande:

High Performance-linje från LED LENSER för universell användning. Falltestkontrollerade från 1 m höjd.

LED Lenser är ett teknikledande företag inom området LED-ficklampor. Alla kontakter i de **stänkskyddade aluminiumhöljerna** är guldpläterade, **högkvalitativa linser** sprider ljuset jämnt och med små ljusförluster. Alla dessa högkvalitativa ficklampor är utrustade med det patenterade **Advanced Fokus-systemet**.

- **Advanced Focus System (AFS)**

Advanced Focus System kombinerar lins och reflektor och förenar därmed fördelarna med båda systemen. Resultatet är en utmärkt ljuskoncentration i fokus samt en synnerligen homogen och avfokuserad ljuskägla. Det gör att AFS räknas till världens bästa fokuseringssystem för LED-lampor.

- **Rapid Focus**

Vanliga fokuseringssystem med vridmekanism måste som regel manövreras med båda händerna. Med Rapid Focus kan man däremot snabbt reglera ljuskäglan med en hand.

Funktion:

IPX4: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar, men inget skydd mot främmande föremål eller mot beröring.

leveransinnehåll:

Inklusive batteri nr 081557 LR3.

Teknisk beskrivning

vikt	175 g
------	-------

Antal ingående batterier	4
tillverkarens beteckning	P7
advanced Focus System (AFS)	ja
Huvud-Ø	37 mm
ljusflöde	450 lm
IP-skyddsklass	IP X4
Ljusflöde steg 2	40 lm
brinntid	25 h
bältesväska ingår i leveransen	ja
Rapid Focus	ja
Brinntid steg 2	25 h
totallängd	130 mm
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Internationellt utförande	LR3
Produktslag	Ficklampa