

**Garant**

**Slipduk på ekonomirulle (A) robust, mycket flexibel, 115 mm×50 m,  
Kornstorlek: 600**

**Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 556980 600    |
| GTIN         | 4045197959881 |
| Artikelklass | 51E           |

**Beskrivning****Utförande:**

Tätvävd, robust och **mycket flexibel** bomullsväv (olja- och petroleumbeständig) med jämnt spritt, helhartsbundet **normalkorn (A)**. Perfekt anpassning till arbetsstyckets geometri. **Högsta slipverkan och lång hållbarhet.**

**Ekonomirulle i brett utförande 115 mm** för alla standardplanslipmaskiner. **Praktiskt urtag från rullens mitt** garanterar en ren och snygg arbetsplats och skadefri användning av sliprullen ända till slutet.

**Användningsdata:**

**Perfekt för metall.** Lämpar sig även för trä- och lackbearbetning.

**Teknisk beskrivning**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| finhetsgrad            | polering |
| Slipmedel              | Korund   |
| Slipmedlets beteckning | A        |
| Ekonomirullar bredd    | 115 mm   |

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Ekonomirullar längd       | 50 m        |
| Produktnamnsattribut      | 115 mm×50 m |
| integrerad avrivningskniv | ja          |
| Produktslag               | Slipduk     |

## Användardata

|                               | Lämplighet     | V <sub>c</sub> | ISO-kod |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Alu Mg                        | lämplig        |                |         |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>  | lämplig        |                |         |
| Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup> | lämplig        |                |         |
| Stål < 55 HRC                 | lämplig        |                |         |
| Stål < 60 HRC                 | lämplig        |                |         |
| Stål < 67 HRC                 | mindre lämplig |                |         |
| INOX                          | lämplig        |                |         |
| Ti                            | mindre lämplig |                |         |
| GG(G)                         | lämplig        |                |         |
| CuZn                          | lämplig        |                |         |
| Plast, glasfiberarmerad plast | lämplig        |                |         |
| Trä                           | lämplig        |                |         |
| Lacker                        | mindre lämplig |                |         |
| Uni                           | lämplig        |                |         |
| torrt                         | lämplig        |                |         |