

 Atlas Copco

## Slagskruvdragare (tryckluft), Typ: W2411



### Beställningsdata

Ordernummer	079171 W2411
GTIN	7322590051266
Artikelklass	03R

### Beskrivning

#### Utförande:

Kraftfull mutterdragare.

Frånluften leds genom handtaget. Omställbar för **höger- / vänstergång**.

Kraftfull slagskruvdragare.

Frånluften leds genom handtaget, omställbart för **höger-/vänstergång**.

· **Bra balanserad och ergonomisk.**

#### Användningsdata:

Lämplig för lätta monteringsarbeten.

#### Reservdel:

**Utvalda underhållssatser (Service Kits):** Slitdelssatser för förebyggande underhåll och skötsel kan på begäran fås till de flesta av tryckluftswerktygen från Atlas Copco.

### Teknisk beskrivning

Utförande	Pistol
bullernivå	88 dB(A)
höjd	165 mm

mått verktygshållare	3/8 tum
max skruv-Ø (8,8–2,9)	M10
rekommenderad slangdimension (invändig Ø)	10 mm
maximal luftförbrukning	678 l/min
momentintervall	13 - 80 Nm
maximala vibrationer enligt EN	7 m/s <sup>2</sup>
tillverkarens beteckning	W2411
vikt	1 kg
maximalt varvtal:	7000 min <sup>-1</sup>
Längd	154 mm
fästprofil verktygshållare	□
Tryckluftsanslutning	1/4 tum
anslutningsgänga	BSP
Produktslag	Skruvdragare