



Spännhorn för borrar av genomgående hål, D1: 7,4mm



Beställningsdata

Ordernummer	370015 7,4
GTIN	4046368380008
Artikelklass	37M

Beskrivning

Utförande:

- **Stomme av konstruktionsstål inklusive stålskruv.**
- **5-sidig bearbetning möjlig.**
- **Mycket hög repeternoggrannhet.**
- **Lätt bearbetning av stommen till önskad spänn-Ø.**

Användningsdata:

För uppspanning av arbetsstycken i ett befintligt hål.

Teknisk beskrivning

D ₂ minsta spänn-Ø	4,1 mm
Utvändig diameter D ₁	7,4 mm
Utvändig-Ø D	20 mm
maximal spännsträcka	0,13 mm
Ø D ₃	M 2
H ₁	7,6 mm

max. åtdragningsmoment	0,7 Nm
Spännkraft	1,1 kN
H	10,7 mm
Ø D ₄	M 2/13,7
Tolerans ytterdiameter	h9
Produktslag	Hylsdorn