



Hävstångstving av massivt stål, spännvidd: 250mm



Beställningsdata

Ordernummer	860600 250
GTIN	4008158034409
Artikelklass	83K

Beskrivning

Utförande:

Skena / fast back av draget stål, rörlig back av sänksmitt stål, allt seghärdat och galvaniskt förzinkat. Spännarm med självlåsand kuggsegment. Tvingen öppnas med en lossningsknapp. Rörlig tryckbricka, plastklädd spännarm. Största spännkraft upp till 8500 N.

Användningsdata:

För **snabb** och enkel **fastspänning med högt späntryck**.

Teknisk beskrivning

kapacitet	120 mm
spännvidd	250 mm
vikt	1,5 kg
skenans tvärsnitt	24,5×9,5 mm
Produktslag	Skruvtving

