



Hävstångstving av massivt stål, spännvidd: 300mm



Beställningsdata

Ordernummer	860600 300
GTIN	4008158034430
Artikelklass	83K

Beskrivning

Utförande:

Skena / fast back av draget stål, rörlig back av sänksmitt stål, allt seghärdat och galvaniskt förzinkat. Spännarm med självlåsande kuggsegment. Tvingen öppnas med en lossningsknapp. Rörlig tryckbricka, plastklädd spännarm. Största spännkraft upp till 8500 N.

Användningsdata:

För **snabb** och enkel **fastspänning med högt späntryck**.

Teknisk beskrivning

kapacitet	140 mm
skenans tvärsnitt	28×11 mm
vikt	2,3 kg
spännvidd	300 mm
Produktslag	Skruvtving

